

発注方法

ヨコ型ブラインド

シルキーシェイディ **RDS**

- 1 製品名を「シルキーシェイディ RDS」とご指定ください。
※RDS(減速降下機能)なしにする場合は「RDSなし」とご指定ください。
- 2 スラットNo.をご指定ください。
(スラットNo.) T - (色名)
- 3 操作方法をご指定ください。
 ワンポール操作 ポール操作
- 4 操作位置をご指定ください。(室内側から見たときの操作位置)
 右 左
- 5 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
※幅295mm以下の場合、RDS(減速降下機能)は付きません。
製品幅 mm × 製品高さ mm
- 6 ワンポール操作の場合、製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
チルトボールの長さは製品取付け高さによって決まっています。
詳しくは22ページをご覧ください。
製品取付け高さ mm
- 7 ポール操作の場合、チルトボールや操作コードの長さは製品高さによって決まっています。
長さを変更したい場合はご指定ください。
チルトボールの長さは500mm単位、操作コードの長さは10mm単位でご指定ください。
ただし、操作コードの長さは「製品高さ+150mm」より短くすることはできません。
詳しくは22ページをご覧ください。
チルトボール長さ mm
操作コード長さ mm
- 8 カーテンレールに取付ける場合は「レールビス付き」とご指定ください。
製品と同時にご注文の場合、加算価格なしで「レールビス」を付属いたします。
 レールビス付き
- 9 製品台数をご指定ください。
..... 台
- 10 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
詳しくは152～159ページをご覧ください。

ヨコ型ブラインド

シルキー **RDS**

- 1 製品名を「シルキー RDS」とご指定ください。
※RDS(減速降下機能)なしにする場合は「RDSなし」とご指定ください。
- 2 スラットNo.をご指定ください。
(スラットNo.) T - (色名)
- 3 操作方法をご指定ください。
 ワンポール操作 ポール操作
- 4 操作位置をご指定ください。(室内側から見たときの操作位置)
 右 左
- 5 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
※幅295mm以下の場合、RDS(減速降下機能)は付きません。
製品幅 mm × 製品高さ mm
- 6 ワンポール操作の場合、製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
チルトボールの長さは製品取付け高さによって決まっています。
詳しくは28ページをご覧ください。
製品取付け高さ mm
- 7 ポール操作の場合、チルトボールや操作コードの長さは製品高さによって決まっています。
長さを変更したい場合はご指定ください。
チルトボールの長さは500mm単位、操作コードの長さは10mm単位でご指定ください。
ただし、操作コードの長さは「製品高さ+150mm」より短くすることはできません。
詳しくは28ページをご覧ください。
チルトボール長さ mm
操作コード長さ mm
- 8 カーテンレールに取付ける場合は「レールビス付き」とご指定ください。
製品と同時にご注文の場合、加算価格なしで「レールビス」を付属いたします。
 レールビス付き
- 9 製品台数をご指定ください。
..... 台
- 10 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
詳しくは152～159ページをご覧ください。